

**HOLEX****Roue de polissage Nylon (A), fin, Ø tête x largeur de tête: 60X50mm****Données de commande**

N° commande	554970 60X50
GTIN	4045197803948
Classe d'article	52E

**Description****Exécution:**

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. Ø tige 6 mm. Nylon avec insertion de corindon normal (A). Produit une  **finition mate et uniforme**.

**Utilisation:**

Pour l'élimination de la poussière et de l'oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d'autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.

**Description technique**

Vitesse de rotation max.	9000 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation recommandée	5000 min <sup>-1</sup>
Ø queue	6 mm
Ø tête	60 mm
Largeur tête	50 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Comparaison grain	280
Degré de finesse	fin
Attribut des noms de produit	fin

Type de produit

Roue de polissage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		