


HOLEX**Roue de polissage Nylon (SiC), grossier, Ø tête x largeur tête: 60X30mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 554971 60X30 |
| GTIN | 4045197803962 |
| Classe d'article | 52E |

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. Ø tige 6 mm. Le grain de carbure de silicium (SiC) affûté assure un enlèvement de matière agressif et une **finition mate légèrement brillante**.

Utilisation:

Pour l'élimination de la poussière et de l'oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d'autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.

Description technique

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Ø queue | 6 mm |
| Vitesse de rotation recommandée | 5000 min ⁻¹ |
| Vitesse de rotation max. | 9000 min ⁻¹ |
| Largeur tête | 30 mm |
| Ø tête | 60 mm |
| Abrasifs | Carbure de silicium |
| Abréviation de l'abrasif | SiC |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Comparaison grain | 100 |
| Degré de finesse | grossier |
| Attribut des noms de produit | grossier |
| Type de produit | Roue de polissage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | moyennement adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Pierre | moyennement adaptée | | |
| Peinture | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |