


**HOLEX****Roue de polissage Nylon (SiC), moyen, Ø tête x largeur tête: 40X20mm****Données de commande**

N° commande	554972 40X20
GTIN	4045197803986
Classe d'article	52E

**Description****Exécution:**

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. Ø tige 6 mm. Le grain de carbure de silicium (SiC) affûté assure un enlèvement de matière agressif et une  **finition mate légèrement brillante**.

**Utilisation:**

Pour l'élimination de la poussière et de l'oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d'autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.

**Description technique**

Largeur tête	20 mm
Ø queue	6 mm
Vitesse de rotation max.	14000 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation recommandée	7500 min <sup>-1</sup>
Ø tête	40 mm
Abrasifs	Carbure de silicium

Abréviation de l'abrasif	SiC
Comparaison grain	180
Degré de finesse	moyen
Attribut des noms de produit	moyen
Type de produit	Roue de polissage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		