


HOLEX**Roue de polissage Nylon (SiC), moyen, Ø tête x largeur tête: 80X50mm****Données de commande**

N° commande	554972 80X50
GTIN	4045197804006
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. Ø tige 6 mm. Le grain de carbure de silicium (SiC) affûté assure un enlèvement de matière agressif et une **finition mate légèrement brillante**.

Utilisation:

Pour l'élimination de la poussière et de l'oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d'autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.

Description technique

Ø queue	6 mm
Vitesse de rotation recommandée	4000 min ⁻¹
Ø tête	80 mm
Vitesse de rotation max.	7000 min ⁻¹
Largeur tête	50 mm
Abrasifs	Carbure de silicium

Abréviation de l'abrasif	SiC
Comparaison grain	180
Degré de finesse	moyen
Attribut des noms de produit	moyen
Type de produit	Roue de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		