


HOLEX**Roue de polissage Nylon (SiC), fin, Ø tête x largeur tête: 60X30mm****Données de commande**

N° commande	554973 60X30
GTIN	4045197804020
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. Ø tige 6 mm. Le grain de carbure de silicium (SiC) affûté assure un enlèvement de matière agressif et une **finition mate légèrement brillante**.

Utilisation:

Pour l'élimination de la poussière et de l'oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d'autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.

Description technique

Largeur tête	30 mm
Ø queue	6 mm
Ø tête	60 mm
Vitesse de rotation max.	9000 min ⁻¹
Vitesse de rotation recommandée	5000 min ⁻¹
Abrasifs	Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif	SiC

Comparaison grain	280
Degré de finesse	fin
Attribut des noms de produit	fin
Type de produit	Roue de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		