



Mètre-ruban Vario, précision 1, Longueur ruban: 5m



Données de commande

N° commande	462090 5
GTIN	4007368112242
Classe d'article	46M

Description

Exécution:

Mètre-ruban particulièrement léger et maniable pour usage professionnel. Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique.** Les paliers en TRIBOCOMP® (matériau spécial) avec Téflon assurent un **glissement en douceur** et un fonctionnement extrêmement aisé. L'amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le **traitement antireflets supplémentaire** garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

Description technique

Largeur boîtier	26 mm
Longueur ruban	5 m
Longueur boîtier	75 mm
Largeur de bande	16 mm
Hauteur boîtier	70 mm
Norme	CE I
Etalonnage	G1

Type de produit

Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 5 m

026240 5