

# AEG

## Perceuse-visseuse sans fil, Type: BS14G3



### Données de commande

N° commande	070221 BS14G3
GTIN	4002395811199
Classe d'article	07A

### Description

#### Exécution:

##### AEG – Perceuse-visseuse sans fil

- Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses robuste et maniable avec rotation droite/gauche.
- Mandrin à serrage rapide FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.
- Eclairage à LED de la zone de travail.
- Réglage du couple sur 23 niveaux avec niveau de perçage.
- Mandrin à serrage rapide 13 mm.

#### Norme:

- Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses robuste et maniable avec rotation droite/gauche.
- Mandrin à serrage rapide FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.

#### Livraison:

Avec chargeur, valise de transport.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073820 et 073841.

Emballage: Valise

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: AEG Type C 14 V

Référence fabricant: BS 14 G3

Type de moteur: Moteur bipolaire

Nombre de batteries incluses: 2  
 Type de batterie: Lithium-ion  
 Tension de la batterie: 14,4 V  
 Couple max. dur: 36 Nm

## Description technique

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Référence fabricant	BS 14 G3
Tension de la batterie	14,4 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	12 mm
Couple max. dur	36 Nm
Poids	1,5 kg
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	32 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	AEG Type C 14 V
Type de moteur	Moteur bipolaire
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	1700 min <sup>-1</sup>
Utilisation type	Strong
Emballage	Valise
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Visseuses

## Accessoires

Li-Ion, système GBS Type de batterie, tension de batterie AA14 V	073820 AA14
Chargeur sans fil Type BL1218	073841 BL1218

Li-Ion, système GBS Type de batterie, tension de batterie AC14 V	073820 AC14
Tournevis d'angle Type OSD2	073920 OSD2
Tournevis d'angle Type WB1	073920 WB1
Chargeur sans fil Type BL1418	073841 BL1418