

**HOLEX****Fraise rotative Z Acier – grossière, Carbure, Type: A0820****Données de commande**

N° commande	540740 A0820
GTIN	4045197804716
Classe d'article	52D

**Description****Exécution:**

**La géométrie innovante des dents** offre une **très grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité**. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée. Ø tige 6 mm.

**Utilisation:**

Optimisées pour l'usinage de **l'acier et de l'acier moulé**.

**Description technique**

Forme	Cylindrique
Degré de finesse de la denture	grossier
Abréviation denture	Acier Z
Ø queue	6 mm
Forme	A0820
Ø tête	8 mm

Longueur totale	64 mm
Longueur tête	19 mm
Série	Denture Z acier
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		