



## Fraise rotative Z Acier – grossière, Carbure, Type: D0807



### Données de commande

N° commande	540740 D0807
GTIN	4045197804839
Classe d'article	52D

### Description

#### Exécution:

**La géométrie innovante des dents** offre une **très grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité**. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée. Ø tige 6 mm.

#### Utilisation:

Optimisées pour l'usinage de **l'acier et de l'acier moulé**.

### Description technique

Degré de finesse de la denture	grossier
Forme	Sphérique
Longueur totale	52 mm
Ø tête	8 mm
Forme	D0807
Abréviation denture	Acier Z
Ø queue	6 mm
Longueur tête	7 mm
Série	Denture Z acier
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		