

Garant**Petite fraise rotative Z9 – très grossière (non ferreux / alu), Carbure, Type: A0313****Données de commande**

N° commande	546908 A0313
GTIN	4045197804969
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Petites fraises limes rotatives en carbure avec Ø tige 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Degré de finesse de la denture	très grossière (non ferreux / alu)
Ø tête	3 mm
Forme	Cylindrique

Forme	A0313
Longueur totale	40 mm
Abréviation denture	Z9
Ø queue	3 mm
Longueur tête	13 mm
Série	Denture Z9
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		