

Garant**Petite fraise rotative Z9 – très grossière (non ferreux / alu), Carbure, Type: D0403****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 546908 D0403 |
| GTIN | 4045197804983 |
| Classe d'article | 51D |

Description**Exécution:**

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Petites fraises limes rotatives en carbure avec \varnothing tige 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Degré de finesse de la denture | très grossière (non ferreux / alu) |
| Abréviation denture | Z9 |
| \varnothing queue | 3 mm |
| \varnothing tête | 4 mm |
| Forme | D0403 |
| Forme | Sphérique |
| Longueur totale | 34 mm |
| Longueur tête | 3 mm |
| Série | Denture Z9 |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Type d'outils | Carbure |
| Type de produit | Fraises rotatives |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-----------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | moyennement adaptée | | |