


**Garant****Banc de réglage SB1, Type: 600****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 439900 600    |
| GTIN             | 4062406206017 |
| Classe d'article | 41R           |

**Description****Exécution:**

Appareil de réglage horizontal simple et pratique avec écran tactile adapté aux ateliers pour le réglage de micromètres d'intérieur et d'extérieur. L'appareil de haute qualité est doté d'un socle massif en granit ainsi que de guidages très précis. La commande moteur de haute précision ajuste les valeurs prédéfinies, même lors de l'application de différentes forces de mesure en temps réel. Logiciel multilingue. Ports USB pour imprimante et scanner.

**Fonctionnement:**

- **Possibilité de saisie de dimensions intérieures et extérieures en millimètres ou en pouces.**
- **Calculateur de tolérance intégré avec sélection rapide des valeurs min., max. et moyennes.**
- **Mémorisation de favoris pour le réglage répété d'instruments de mesure.**
- **Le déroulement des mesures (historique) est enregistré et accessible à tout moment.**

**Livraison:**

Avec bloc d'alimentation, housse de protection, étalonnage usine, mode d'emploi, fixations de transport.

**Accessoire(s):**

Adaptateurs 439910; 439912; 439915; 439916, imprimante 085505, scanner codes-barres 2D 439930 réf. 1950GHD, bloc multiprise 081163; 081179.

**Remarque(s):**

Valeur limite de l'écart de mesure (MPE) suivant VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, feuille 17.2. Conditions ambiantes admissibles 20 °C ±3 K, mesurées à l'aide d'étalons calibrés ou de dispositifs de mesure normalisés en utilisant la compensation de température intégrée.

## Description technique

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Poids                                   | 140 kg                               |
| Tension                                 | 100 - 240 V                          |
| Interface                               | Port USB                             |
| Hauteur                                 | 596 mm                               |
| Tension de sortie                       | 24 V / 5 A                           |
| Profondeur plaque de base               | 320 mm                               |
| Précision de répétabilité (2 $\sigma$ ) | 1 $\mu\text{m}$                      |
| Longueur plaque de base                 | 1140 mm                              |
| Plage de mesure ext.                    | 40,1 - 655 mm                        |
| Plage de mesure int.                    | 1 - 615 mm                           |
| Fréquence secteur                       | 50 - 60 Hz                           |
| Précision                               | 1,5 + L(mm)/300 $\mu\text{m}$        |
| Lecture commutable                      | mm / pouce                           |
| Puissance absorbée                      | 150 W                                |
| Certificat d'étalonnage                 | Certificat d'étalonnage du fabricant |
| Lecture                                 | 0,001 mm                             |
| Alimentation                            | 100 – 240 V                          |
| Taille de l'affichage                   | 10 pouce                             |
| Type d'affichage                        | Ecran tactile TFT                    |
| Alimentation électrique                 | Fonctionnement sur secteur           |
| Type de produit                         | Appareil de réglage                  |

## Accessoires

|   |               |
|---|---------------|
| Bloc multiprise avec protection contre les surtensions    | 081163        |
| Nombre de prises  |               |
| Adaptateur surface d'appui intérieure 1 pièce Type INSIDE | 439912 INSIDE |
|   | 439914 90-300 |

Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points1 pièce Type 90-300

Imprimante d'étiquettes LabelWriter Type LW450

085505 LW450

Adaptateur surface d'appui extérieure1 pièce Type OUTSIDE

439910 OUTSIDE

Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points1 pièce Type 35-90

439914 35-90

Scanner à main 2D Type 1950GHD

439930 1950GHD

Jeu d'adaptateurs pour appareils de mesure universels Type UNIVERSAL

439916 UNIVERSAL