

Garant**Banc de réglage SB1, Type: 1000****Données de commande**

N° commande	439900 1000
GTIN	4062406206024
Classe d'article	41R

Description**Exécution:**

Appareil de réglage horizontal simple et pratique avec écran tactile adapté aux ateliers pour le réglage de micromètres d'intérieur et d'extérieur. L'appareil de haute qualité est doté d'un socle massif en granit ainsi que de guidages très précis. La commande moteur de haute précision ajuste les valeurs prédéfinies, même lors de l'application de différentes forces de mesure en temps réel. Logiciel multilingue. Ports USB pour imprimante et scanner.

Fonctionnement:

- **Possibilité de saisie de dimensions intérieures et extérieures en millimètres ou en pouces.**
- **Calculateur de tolérance intégré avec sélection rapide des valeurs min., max. et moyennes.**
- **Mémorisation de favoris pour le réglage répété d'instruments de mesure.**
- **Le déroulement des mesures (historique) est enregistré et accessible à tout moment.**

Livraison:

Avec bloc d'alimentation, housse de protection, étalonnage usine, mode d'emploi, fixations de transport.

Accessoire(s):

Adaptateurs 439910; 439912; 439915; 439916, imprimante 085505, scanner codes-barres 2D 439930 réf. 1950GHD, bloc multiprise 081163; 081179.

Remarque(s):

Valeur limite de l'écart de mesure (MPE) suivant VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, feuille 17.2. Conditions ambiantes admissibles $20\text{ °C} \pm 3\text{ K}$, mesurées à l'aide d'étalons calibrés ou de dispositifs de mesure normalisés en utilisant la compensation de température intégrée.

Description technique

Tension de sortie	24 V / 5 A
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Tension	100 - 240 V
Hauteur	626 mm
Fréquence secteur	50 - 60 Hz
Plage de mesure int.	1 - 1016 mm
Précision de répétabilité (2 σ)	1 μ m
Longueur plaque de base	1540 mm
Interface	Port USB
Précision	1,5 + L(mm)/300 μ m
Puissance absorbée	150 W
Lecture commutable	mm / pouce
Plage de mesure ext.	40,1 - 1056 mm
Profondeur plaque de base	320 mm
Poids	210 kg
Lecture	0,001 mm
Alimentation	100 – 240 V
Type d'affichage	Ecran tactile TFT
Taille de l'affichage	10 pouce
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Appareil de réglage

Accessoires

Imprimante d'étiquettes LabelWriter Type LW450	085505 LW450
Adaptateur surface d'appui extérieure1 pièce Type OUTSIDE	439910 OUTSIDE
	439914 35-90

Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points1 pièce Type 35-90

Bloc multiprise avec protection contre les surtensions
Nombre de prises

081163

Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points1 pièce Type 90-300

439914 90-300

Scanner à main 2D Type 1950GHD

439930 1950GHD

Jeu d'adaptateurs pour appareils de mesure universels
Type UNIVERSAL

439916 UNIVERSAL

Adaptateur surface d'appui intérieure1 pièce Type INSIDE

439912 INSIDE