



## Projecteur portatif à LED Spotlight, Type: HS5R



### Données de commande

N° commande	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Classe d'article	04B

### Description

#### Exécution:

Projecteur portatif à LED en plastique ABS avec batterie intégrée et trois modes d'éclairage pour un éclairage optimal de la zone de travail.

- **Avec aimant pour fixation sur des objets métalliques.**
- **Utilisable comme avertisseur lumineux grâce à la mise en place d'un disque filtre couleur.**
- **Durée d'éclairage de 2 h à 9,5 h en fonction de l'intensité lumineuse réglée.**

#### Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing < 12$  mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

#### Livraison:

Lampe, station de charge avec fixation murale, câble USB, disque filtre couleur, mode d'emploi.

### Description technique

Flux lumineux niveau 2	105 lm
Durée d'éclairage	2 h
Tension de la batterie	3,7 V
Capacité de la batterie	2,6 Ah
Nombre de batteries incluses	1
Indice de protection IP	IP 20

Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux	420 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ampoule	Module de LED
Plage de pivotement	90 degré
Durée d'éclairage niveau 2	9,5 h
Zone ATEX	aucune
Type de produit	Lampes de travail