

**Meuleuse droite pneumatique, Ø pince de serrage 6 mm, Type: 3550-180****Données de commande**

N° commande	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Meuleuse droite pneumatique avec une puissance de sortie de 1050 W et une vitesse de rotation maximale de **18 000 tr/min.**

Ø pinces de serrage 6 mm. Exécution courte.

Description technique

Poids	1,2 kg
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Quantité maximale d'air absorbé	1560 l/min
Puissance de décharge	1050 W
Niveau sonore	81 dB(A)
Longueur	248 mm
Référence fabricant	3550-180
Vitesse de rotation max.	18000 min ⁻¹
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Meuleuses droites

