



Pincés multiprises avec actionnement par levier rapide, Longueur totale: 260mm



Données de commande

N° commande	706340 260
GTIN	4000896188451
Classe d'article	76B

Description

Exécution:

Avec actionnement par levier rapide. Réglage sans saisie, actionnement à une main possible. Denture trempée par induction pour une longue durée de vie et dents décalées dans le sens de rotation inverse pour un meilleur maintien. Crantage précis grâce à la denture découpée au laser. Poignée trempée.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé.

Description technique

Serrage pour tubes	2 pouce
Capacité de serrage pour six-pans	50 mm
Poignée	avec revêtement en plastique
Norme	DIN ISO 8976
Exécution des mors	trempée par induction
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant	non
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise

