

**TAJIMA****Cutter universel en acier inoxydable avec 1 lame 30° Razar Black, 9 mm****Données de commande**

N° commande	844960
GTIN	4975364111883
Classe d'article	83M

**Description****Exécution:**

Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.

Avec 1 lame cassable (844918 réf. 10), 7 morceaux, **largeur 9 mm, 30°**. Cutter étroit en acier inoxydable de couleur noire pour une coupe propre et très fine.

Longueur cutter sans lame: 160 mm

Longueur lame: 73 mm

Largeur lame: 9 mm

Epaisseur lame: 0,4 mm

Nombre de morceaux de lame: 7

**Description technique**

Nombre de morceaux de lame	7
Longueur lame	73 mm
Epaisseur lame	0,4 mm
Longueur cutter sans lame	160 mm
Largeur lame	9 mm
Type de produit	Cutters

**Accessoires**

Boîte de récupération, petit format	845135
-------------------------------------	--------

Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, pointe à 30°, "experience" Nombre 10	844916 10
Boîte de récupération	845130
Outil de coupe Longueur 600 mm	845360 600
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, pointe à 30°, "experience" Nombre	844916
Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, pointe à 30°, "multisharp" Nombre 10	844918 10