



Chaussures basses noires/bleues VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA, Pointure UE: 47



Données de commande

N° commande	092587 47
GTIN	4044348608241
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série **VARIO DYNAMICS® PRO**. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.

- **Tige en microfibres très légères.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Chaussures basses sans coutures. Languette antipoussière, applications sur la tige. Avec fermeture rotative BOA®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092588.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Aluminium

Résistance à la pénétration: Textile

Isolation au froid: jusqu'à -20 °C

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Propriété: Fermeture rotative

Description technique

Pointure UE	47
Matériau coque de protection	Aluminium
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Isolation au froid	jusqu'à -20 °C
Résistance à la pénétration	Textile
Classe de protection	S3
Propriété	Fermeture rotative
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité