

**Perceuse, Type: GBM132RE****Données de commande**

N° commande	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Perceuse à main avec puissant moteur de 750 W et couple élevé pour perçages jusqu'à 13 mm dans l'acier.

- **2 vitesses.**
- **Montage sur roulements à billes pour un travail précis et une longue durée de vie.**
- **Dimensions hors tout réduites: 29 mm.**
- **Présélection progressive de la vitesse de rotation par molette.**
- **Electronique de commande pour un pré-perçage précis.**
- **Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et la machine.**
- **Ø collet 43 mm (norme européenne) – utilisable sur support de perçage.**
- **Rotation droite / gauche.**
- **Softgrip.**

Avantage(s):

Perçages jusqu'à 13 mm de Ø dans l'acier.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm, L-BOXX 102.

Description technique

Attachement pour mandrin porte-forets	1/2 pouce – 20 UNF
---------------------------------------	--------------------

Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse	32 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse	13 mm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	3000 min ⁻¹
Poids	2,4 kg
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	1000 min ⁻¹
Capacité de serrage du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois 2ème vitesse	20 mm
Vibrations maximales suivant EN	7,5 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 2ème vitesse	8 mm
Puissance absorbée	750 W
Référence fabricant	GBM 13-2 RE
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Acier
Type de produit	Perceuse