

**Marteau perforateur, Type: GBH540DCE****Données de commande**

N° commande	075510 GBH540DCE
GTIN	3165140461214
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Grand marteau perforateur universel avec mécanisme de percussion puissant (énergie de frappe: 8,8 J) et **mandrin SDS-max**.

- **Le système d'amortissement des vibrations Vibration-Control garantit un travail plus agréable, même en cas d'utilisation prolongée.**
- **Blocage automatique du commutateur pour un confort d'utilisation optimal lors de travaux de burinage de longue durée.**
- **Régulation électronique constante, témoin de maintenance et affichage de veille pour un confort de travail maximal.**
- **Molette de réglage de la vitesse de rotation et de frappe pour des performances optimales.**

Avantage(s):

Vibration-Control.

Livraison:

Avec poignée supplémentaire, chiffon. Avec tube de graisse, poignée supplémentaire, chiffon et mallette.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Puissance absorbée	1150 W
--------------------	--------

Référence fabricant	GBH 5-40 DCE
Energie de frappe	8,8 J
Forme du porte-outils	SDS Max
Nombre de coups max.	3050 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	40 mm
Vibrations maximales suivant EN	10,5 m/s ²
Poids	6,8 kg
Queue	SDS Max
Emballage	Valise
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Pierre
pour matériau	Acier
pour matériau	Béton
pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Marteau perforateur

Accessoires

Foret à embout multi-usage en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) Ø foret 4 mm	787047 4
Foret multi-usage en carbure long avec support SDS-plus Ø foret 12 mm	787060 12
Foret à embout multi-usage en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) Ø foret 10 mm	787047 10
Foret multi-usage en carbure long Ø foret 12 mm	787045 12
Foret multi-usage en carbure Ø foret 4 mm	787040 4
Jeu de forets multi-usages en carbure Ø foret 4-10 mm	787050 4-10
Foret multi-usage en carbure Ø foret 10 mm	787040 10
Foret multi-usage en carbure long avec support SDS-plus Ø foret 10 mm	787060 10

Foret multi-usage en carbure long Ø foret 6 mm	787045 6
Foret multi-usage en carbure Ø foret 8 mm	787040 8
Foret à embout multi-usage en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) Ø foret 5 mm	787047 5
Jeu de forets multi-usages en carbure longs Ø foret 6-12 mm	787055 6-12
Foret à embout multi-usage en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) Ø foret 6 mm	787047 6
Foret multi-usage en carbure Ø foret 6 mm	787040 6
Foret multi-usage en carbure Ø foret 12 mm	787040 12
Foret à embout multi-usage en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) Ø foret 8 mm	787047 8
Foret multi-usage en carbure long Ø foret 10 mm	787045 10
Foret multi-usage en carbure Ø foret 5 mm	787040 5
Foret multi-usage en carbure long Ø foret 8 mm	787045 8
Jeu de forets à embout multi-usages en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) Ø foret 4-10 mm	787057 4-10
Foret multi-usage en carbure long avec support SDS-plus Ø foret 8 mm	787060 8