



## TMSERROR, Type: GBH18VEC



### Données de commande

N° commande	075515 GBH18VEC
GTIN	3165140862417
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

**Marteau perforateur sans fil 18 V** avec **mandrin SDS-plus** et Bosch **Electronic Cell Protection (ECP)**: protège la batterie de la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde. Les batteries innovantes Cool-Pack garantissent une dissipation thermique optimale (prolongement de la durée de vie).

- **Moteur EC (sans charbons) efficace et sans entretien.**
- **Plus grande capacité de burinage (12 kg/h) de sa catégorie.**
- **Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et la machine.**
- **Rotation droite / gauche.**
- **Extrêmement robuste: le système de protection du moteur (Electronic Motor Protection) arrête le moteur en cas de surcharge; entièrement fonctionnel même après un test de chute de 2 m sur le béton.**

#### Avantage(s):

Rapport optimal entre la puissance et le poids.

#### Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 18 V / 5,0 Ah, chargeur, butée de profondeur, insert 1/1 L-BOXX pour appareil et chargeur et L-Boxx.

#### Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Emballage: Valise (L-Boxx)

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Queue: SDS Plus  
 Référence fabricant: GBH 18 V-EC  
 Nombre de batteries incluses: 2  
 Type de batterie: Lithium-ion  
 Capacité de la batterie: 5 Ah  
 Tension de la batterie: 18 V  
 Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm

## Description technique

Energie de frappe	1,7 J
Tension de la batterie	18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	18 mm
Vibrations maximales suivant EN	16 m/s <sup>2</sup>
Nombre de coups max.	4550 min <sup>-1</sup>
Capacité de la batterie	5 Ah
Forme du porte-outils	SDS-Plus
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	20 mm
Référence fabricant	GBH 18 V-EC
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Poids	2,6 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Emballage	Valise (L-Boxx)
Queue	SDS Plus
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Pierre
pour matériau	Béton
pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Marteau perforateur

## Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073854 B18
Chargeur de batterie Type AL1860CV	073866 AL1860CV
Foret multi-usage en carbure Ø foret 5 mm	787000 5
Foret multi-usage en carbure Ø foret 4 mm	787000 4
Foret multi-usage en carbure Ø foret 8 mm	787000 8
Foret multi-usage en carbure Ø foret 3 mm	787000 3
Foret multi-usage en carbure Ø foret 12 mm	787000 12
Foret multi-usage en carbure Ø foret 6 mm	787000 6
Foret multi-usage en carbure Ø foret 10 mm	787000 10
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV