KNIPEX

Pince universelle à becs pointus, chromée, avec gaine, Longueur totale: 145mm

Données de commande

N° commande	701650 145
GTIN	4003773078975
Classe d'article	73F

Description

Exécution:
Surfaces de prise avec profil triangulaire spécial pour une prise sûre des pièces plates. Coupe aisée grâce à la charnière à forte démultiplication. La rainure fraisée au niveau de la poignée permet un maintien et une extraction sûrs de petites pièces, p. ex. clous, goupilles et axes. Maniable pour un travail dans des endroits difficiles d'accès. Tête étroite avec mâchoires pointues à l'extrémité.
Norme:
DIN ISO 5746.
Matière(s):
Acier à outils spécial.

Description technique

Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ∅	2 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ∅	3 mm
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN ISO 5746
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Matériau	Acier à outils spécial
Surface	chromée

Anti-déflagrant	non
Type de produit	Pince multifonction