

Robinet de soutirage de sécurité, Type: F



Données de commande

N° commande	981520 F
GTIN	2050002019164
Classe d'article	96V

Description

Exécution:

Robinets de sécurité réalisés dans différents matériaux pour un soutirage contrôlé de fûts. Robinet de soutirage de sécurité anti-goutte en aluminium avec ressort en acier inoxydable, à fermeture automatique. Passage de 25 mm, articulation pivotante avec 2 bagues de glissement et joint torique servant d'étanchéité. Soupape avec joint torique. Appuyer pour ouvrir (dosage possible), tourner vers le haut après soutirage, dès lors ne goutte pas. Résistant à la chaleur jusqu'à 205 °C.

Pour fûts. Avec filetage extérieur 2 pouces et raccord 1 pouce, p. ex. pour douilles.

Description technique

Matériau joint	FPM/FKM
Matière	Alu
Anti-flamme	oui
Contenu du kit	1
Fermeture automatique	oui
Raccord fileté	2 pouces
Type de produit	Robinets de soutirage de sécurité

