

**Mitutoyo****Comparateur absolu Lecture 0,01 mm - Jeu de 3 pièces, Plage de mesure: 12,5mm**

## Données de commande

N° commande	434063 12,5
GTIN	4067263133001
Classe d'article	44A

## Description

**Exécution:**

Affichage du point zéro à n'importe quelle position, p. ex. pour les mesures de tolérance.  
Commutation du sens de mesure. 20000 h d'utilisation continue sur pile.

**Fonctionnement:**

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

**Livraison:**

**3 x comparateurs** 434062 réf. 12,5.  
Avec 1 pile 081560 réf. 357.

**Accessoire(s):**

Câble de données 497080, touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.

## Description technique

Epaisseur du boîtier	27,5 mm
Erreur admissible	0,02 mm

Indice de protection IP	IP 42
Plage de mesure	12,5 mm
Nombre de piles incluses	1
Ø axe de fixation h6	8 mm
Ø corps max	59 mm
Etalonnage	C1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Force de mesure	≤ 1,5 N
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

## Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 3X12,5 mm	023000 3X12,5
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 3X12,5 mm	023010 3X12,5

## Accessoires

Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en acier Type 16	434900 16
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497100 D1
Touche en acier Type 11	434900 11
Emetteur Type S1	498966 S1
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Touche en acier Type 13	434900 13
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50

Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche orientable	434912
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 24	434900 24
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 14	434900 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497100 USB2
Touche en carbure Type 16	434910 16
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30

Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en carbure Type 11	434910 11
Câble de connexion avec touche de données Type D2	497100 D2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en carbure Type 2	434910 2
Comparateur absolu lecture 0,01 mm Plage de mesure 12,5 mm	434062 12,5