

Mahr

Indicateur à levier, longueur bras palpeur 14,5 mm Jeu de 3 pièces, Plage de mesure par sens / Ø boîtier: 0,4/29mm



Données de commande

N° commande	436302 0,4/29
GTIN	4067263133018
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anticorrosion.

Pour lecture 1/100.

Mahr – Instrument de mesure monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Palier de palpeur monobloc inséré dans la fourche, d'où alignement particulièrement précis; antimagnétique.

Utilisation:

Comme comparateur de précision pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que le positionnement de pièces à usiner.

Livraison:

3 x indicateurs à levier 436301 réf. 0,4/29.

Avec tiges de serrage Ø 8 mm.

Accessoire(s):

Support à section carrée 436510, indicateur de centrage 436512, support articulé 359680.

Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Remarque(s):

Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01 – marge d'écart 10 µm, écart total 13 µm, erreur de réversibilité 3 µm.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Ø corps max	29 mm
Ø bille de mesure	2 mm
Plage de pivotement	2×110° degré
Force de mesure	0,15 N
Plage d'indication par sens	0,4 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Norme	DIN 2270
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

Services

Etalonnage Indicateurs à levier Type 3X	023330 3X
Étalonnage DAkkS Indicateur à levier Type 3X	023340 3X

Accessoires

Tige de serrage pour indicateurs à levier Ø queue h6 4 mm	436311 4
Support à section carrée pour comparateurs	436510
Verre de rechange pour indicateur à levier Ø ext. 30 mm	436328 30
Tige de serrage pour indicateurs à levier Ø queue h6 8 mm	436311 8
Touche carbure, longueur bras palpeur 14,5 mm Ø bille de mesure 2R mm	436371 2R
Support articulé Rayon d'action 120 mm	359680 120

Touche carbure, longueur bras palpeur 14,5 mm Ø bille de mesure 3 mm

436371 3

Touche carbure, longueur bras palpeur 14,5 mm Ø bille de mesure 1 mm

436371 1

Touche carbure, longueur bras palpeur 14,5 mm Ø bille de mesure 2 mm

436371 2

Indicateur à levier, longueur bras palpeur 14,5 mm Plage de mesure par sens / Ø boîtier 0,4/29 mm

436301 0,4/29