



Lampe à LED pour machines plat, Type: 546mm



Données de commande

N° commande	081438 546
GTIN	4260131238680
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Lampes à LED robustes pour machines dans un **boîtier en aluminium** et avec vitre en acrylique satiné pour un **éclairage homogène à 160°**.

- **Peu réfléchissantes, anti-reflets et anti-scintillement.**
- **Raccordement à un bloc d'alimentation 24 V ou à une commande machine 24 V.**

Barre d'éclairage plate, orientable à 45°.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec aimants recouverts de caoutchouc, bloc d'alimentation.

Description technique

Puissance lumineuse	24 W
Flux lumineux	2400 lm
Ampoule	Module LED

Hauteur totale	36 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Zone ATEX	aucune
Longueur totale	546 mm
Largeur totale	40 mm
Indice de protection IP	IP 67
Type de produit	Lampes pour machine