



## Lampe à LED pour machines plat, Type: 303mm



### Données de commande

N° commande	081438 303
GTIN	4260131238673
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

Lampes à LED robustes pour machines dans un **boîtier en aluminium** et avec vitre en acrylique satiné pour un **éclairage homogène à 160°**.

- **Peu réfléchissantes, anti-reflets et anti-scintillement.**
- **Raccordement à un bloc d'alimentation 24 V ou à une commande machine 24 V.**

Barre d'éclairage plate, orientable à 45°.

#### Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec aimants recouverts de caoutchouc, bloc d'alimentation.

### Description technique

Flux lumineux	1200 lm
Puissance lumineuse	12 W
Ampoule	Module LED

Hauteur totale	39 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur totale	303 mm
Zone ATEX	aucune
Largeur totale	40 mm
Indice de protection IP	IP 67
Type de produit	Lampes pour machine