

Rayonnage à tablettes, 1 rayonnage de base, 2 rayonnages d'appoint, Profondeur 500 mm, Hauteur / largeur tablette: 2000/1000mm



Données de commande

N° commande	990532 2000/1000
GTIN	
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une **charge maximale par casier** de 150 kg par tablette. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.

Charge par travée: 1300 kg (hauteur 2000 mm).

Utilisation:

Idéal pour l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'administration, l'archivage, etc., avec une utilisation optimale de l'espace.

Remarque(s):

- **Pieds de fixation fournis.**
- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Utilisable d'un seul côté en raison du croisillon de renfort.**
- **La longueur de flambement libre (K) ne doit pas dépasser 600 mm.**
- **Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.**

Description technique

Nombre de tablettes	15
---------------------	----

Dimensions montage	3072×536 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	150 kg
Epaisseur de la tablette	25 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur 500 mm
Type de produit	Rayonnages à tablettes