



Cliquet de précision réversible, 1/4", Type: 1/4



Données de commande

N° commande	632389 1/4
GTIN	4000896226917
Classe d'article	630

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche, angle de reprise à 4°.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Nombre de dents: 90

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Norme	DIN 3120
Longueur totale	116 mm
Nombre de dents	90
Angle de reprise	4 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Cliquets

