




## Rayonnage à tablettes d'appoint, Profondeur 500 mm, Hauteur / largeur tablette: 1910/1300mm



### Données de commande

N° commande	990463 1910/1300
GTIN	4052941784958
Classe d'article	95S

### Description

#### Exécution:

Rayonnage emboîtable à tablettes disponible en deux largeurs: 994 mm et 1282 mm. Complètement galvanisé avec 5 tablettes réglables au pas de 53 mm. Profilés et planchers soudés. Montage sans outil, aisément extensible. Les supports de rayonnage divisés permettent d'optimiser le transport.

**Charge par travée:** 1900 kg par travée.

#### Description:

#### Dimensions de montage:

**Rayonnage de base:** longueur nominale 1300 mm + 44 mm

**Rayonnage d'appoint:** longueur nominale 1300 mm + 13 mm

#### Remarque(s):

- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Utilisables d'un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.**
- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 595 mm.**
- **Livraison sans montage.**
- **Optimisés pour le transport - Expédition dans 2 colis postaux, pas d'envoi sur palettes.**

Matière: galvanisé

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150 kg

Hauteur: 1910 mm  
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur: 1313 mm  
Largeur tablette dim. libres: 1282 mm  
Charge admissible par tablette: 150 kg

## Description technique

Montage par le client	oui
Largeur tablette dim. libres	1282 mm
Montage par emboîtement	oui
Hauteur	1910 mm
Montage de rayonnages	Rayonnage d'appoint
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur	1313 mm
Charge admissible par tablette	150 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	150 kg
Epaisseur de la tablette	40 mm
Réglage en hauteur au pas	53 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur 500 mm
Type de produit	Rayonnages à tablettes