

**Tourne-à-gauche, réglable, Type: 4****Données de commande**

N° commande	148410 4
GTIN	4062406210410
Classe d'article	12L

Description**Exécution:**

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Pour utilisation **normale**: corps en zinc moulé.

Description technique

Longueur totale	480 mm
Pour Ø alésoirs main DIN 206	7 - 20 mm
□ capacité	5,5 - 16 mm
Pour tarauds main DIN 352	M9 – M27
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche