

**Tourne-à-gauche, réglable, Type: 5****Données de commande**

N° commande	148410 5
GTIN	4062406210427
Classe d'article	12L

Description**Exécution:**

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Pour utilisation **normale**: corps en zinc moulé.

Description technique

Pour tarauds main DIN 352	M12 – M33
Longueur totale	700 mm
Pour Ø alésoirs main DIN 206	9 - 26 mm
<input type="checkbox"/> capacité	7 - 20 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche