

**Garant****Jeu de clés mixtes, exécution longue, Nombre de clés: 9****Données de commande**

N° commande	614610 9
GTIN	4062406219697
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

**Côté œil coudé.**

**Norme:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Matière(s):**

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

**Livraison:**

1 clé mixte de chaque 614600 / 614200 / 614900: Réf. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

**Remarque(s):**

**HT-Drive:** Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **HT-Drive**. **Avantages:**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

**Description technique**

Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de clés	9
Position de l'œil	10 degré

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Œil fortement coudé	oui
Exécution longue	oui
Type de produit	Clés

## Accessoires

Clé mixte, exécution longue Ouverture 17 mm	614600 17
Clé mixte, exécution longue Ouverture 22 mm	614600 22
Clé mixte, exécution longue Ouverture 13 mm	614600 13
Clé mixte, exécution longue Ouverture 19 mm	614600 19
Clé mixte, exécution longue Ouverture 21 mm	614600 21
Clé mixte, exécution longue Ouverture 18 mm	614600 18
Clé mixte, exécution longue Ouverture 10 mm	614600 10
Clé mixte, exécution longue Ouverture 16 mm	614600 16
Clé mixte, exécution longue Ouverture 24 mm	614600 24