

**Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 38,1X12,7mm****Données de commande**

N° commande	149310 38,1X12,7
GTIN	4062406219802
Classe d'article	12L

Description**Exécution:**

Poignées en acier dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière. **Jusqu'à la réf. 65x25** en zinc moulé, **à partir de la réf. 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Description technique

Pour Ø filière	38,1 mm
Hauteur	12,7 mm
Longueur totale	315 mm
Nombre de vis de fixation	3
Norme	EN 22568
Type de produit	Porte-filières 90x36