

**Garant****Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 17X19mm****Données de commande**

N° commande	615600 17X19
GTIN	4062406220969
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Côtés œil avec profil **HT-Drive**.

**Norme:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

**Remarque(s):**

**HT-Drive** – Le profil parfaitement adapté.

**Avantage**

- **Les vis sont maintenues par les côtés.**
- **Les empreintes sont épargnées.**
- **Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.**
- **Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

**Description technique**

Ø bague maximal D <sub>1</sub> max	28 mm
Ø bague maximal D <sub>2</sub> max	29 mm
Longueur de clé L	270 mm
Ouverture de clé 1	17 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique

Ouverture de clé 2	19 mm
Position de l'œil	75 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Œil fortement coudé	oui
Œil ouvert	non
Type de produit	Clés