

**Garant****Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 15mm****Données de commande**

N° commande	614600 15
GTIN	4062406220662
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

**Côté œil coudé.****Norme:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Matière(s):**

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

**Remarque(s):**

**HT-Drive:** Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **HT-Drive**. **Avantages:**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

**Description technique**

Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	215 mm
Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	11 mm
Ouverture	15 mm
Hauteur mâchoires max. $h_1$	7 mm
Position de l'œil	10 degré

Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel
Anti-déflagrant	non
Œil fortement coudé	oui
Type de produit	Clés