

**Garant****Clé à fourches, Ouverture: 27X32mm****Données de commande**

N° commande	610600 27X32
GTIN	4062406220433
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.  
Avec corps profilé optimisé permettant une bonne préhension et un travail ergonomique.  
Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

**Norme:****DIN 3110 / ISO 3318****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, résistant à l'écaillage, chromé mat.

**Description technique**

Ouverture de clé 2	32 mm
Ouverture de clé 1	27 mm
Longueur de clé L	300 mm
Largeur mâchoires max. b1	60 mm
Largeur mâchoires max. b2	70 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur mâchoires max. h	10 mm
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré

Position de la mâchoire 2	15 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Anti-déflagrant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés