

Garant**Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 22X24mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 615600 22X24 |
| GTIN | 4062406221034 |
| Classe d'article | 61A |

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Côtés œil avec profil **HT-Drive**.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.

Avantage

- **Les vis sont maintenues par les côtés.**
- **Les empreintes sont épargnées.**
- **Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.**
- **Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Description technique

| | |
|------------------------------------|----------|
| Ouverture de clé 1 | 22 mm |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Ø bague maximal D ₂ max | 37 mm |
| Ouverture de clé 2 | 24 mm |
| Longueur de clé L | 330 mm |

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Ø bague maximal D ₁ max | 34 mm |
| Position de l'œil | 75 degré |
| Procédé de fabrication | forgé |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | chromé mat |
| Œil fortement coudé | oui |
| Œil ouvert | non |
| Type de produit | Clés |