



Mandrin avec verrouillage radial Extra RV Modèle en métal, Type: 13-1/2



Données de commande

N° commande	342204 13-1/2
GTIN	4019208450308
Classe d'article	39R

Description

Exécution:

- **Mandrin sans clé à verrouillage radial. Verrouillage supplémentaire inutile (notamment pour le perçage à percussion).**
- **Très ergonomique et simple d'emploi, prise de clé 6 pans.**
- **Bonne précision de concentricité.**
- **Modèle percé pour rotation à droite et à gauche (filetage M5 ou M6).**

Avec protection de démarrage.

Corps de mandrin monobloc; possibilité d'ouvrir le mandrin à une seule main en cas d'arrêt de la broche de la perceuse. Modèle extrêmement compact.

Description technique

Longueur mandrin ouvert	51 mm
Longueur mandrin fermé	60,9 mm
Puissance machine max.	1100 W
Support	1/2-20 pouce
Plage de serrage	1,5 - 13 mm
Type	13-1/2

Ø ext.	42,4 mm
Verrouillage radial	oui
Type de produit	Mandrins sans clé