

**Mandrin avec verrouillage radial Extra RV Modèle en métal, Type: 13-9/16****Données de commande**

N° commande	342204 13-9/16
GTIN	4019208450292
Classe d'article	39R

Description**Exécution:**

- **Mandrin sans clé à verrouillage radial. Verrouillage supplémentaire inutile (notamment pour le perçage à percussion).**
- **Très ergonomique et simple d'emploi, prise de clé 6 pans.**
- **Bonne précision de concentricité.**
- **Modèle percé pour rotation à droite et à gauche (filetage M5 ou M6).**

Avec protection de démarrage.

Corps de mandrin monobloc; possibilité d'ouvrir le mandrin à une seule main en cas d'arrêt de la broche de la perceuse. Modèle extrêmement compact.

Description technique

Ø ext.	42,4 mm
Support	9/16-20 pouce
Longueur mandrin ouvert	51 mm
Plage de serrage	1,5 - 13 mm
Type	13-1/2
Longueur mandrin fermé	60,9 mm

Puissance machine max.	1100 W
Verrouillage radial	oui
Type de produit	Mandrins sans clé