

**Garant****Filière, G: G2.1/4**

## Données de commande

N° commande	142050 G2.1/4
GTIN	4062406224011
Classe d'article	11K

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfendue; **avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

### Utilisation:

**Pour filetages gaz cylindriques** DIN ISO 228/1.

Norme: EN 24231

Filets au pouce: 11

Filetage Ø: 13,18 mm

Ø ext.: 105 mm

Hauteur: 22 mm

## Description technique

Filetage Ø	13,18 mm
Sens de la coupe	droite
Classe de tolérance	A
Taille de filetage	G2.1/4

Hauteur	22 mm
Filets au pouce	11
Ø ext.	105 mm
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 24231
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		