

Garant**Filière Filetage à gauche, M-LH: M30****Données de commande**

N° commande	140620 M30
GTIN	4062406221829
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Filière fermée, préfendue.

Entrée sur 1 3/4 filet.

Sens de la coupe: Gauche

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 3,5 mm

Ø ext.: 65 mm

Hauteur: 25 mm

Description technique

Ø ext.	65 mm
Pas	3,5 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Hauteur	25 mm
Taille de filetage	M30

Type de filetage	M-LH
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	Gauche
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		