

Garant**Filière HSS-E, MF: 2,5X0,35**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 141055 2,5X0,35 |
| GTIN | 4062406223328 |
| Classe d'article | 11K |

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; **entrée GUN des deux côtés.**

Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°. **Pour aciers inoxydables et aciers à haute résistance.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 0,35 mm

Ø ext.: 20 mm

Hauteur: 5 mm

Description technique

| | |
|---------------------|-----------|
| Ø ext. | 20 mm |
| Pas | 0,35 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Classe de tolérance | DIN 13 6g |

| | |
|--------------------|-----------|
| Taille de filetage | M2,5x0,35 |
| Type de filetage | MF |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Type d'outils | HSS E |
| Norme | EN 22568 |
| Sens de la coupe | droite |
| Type de produit | Filière |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | moyennement adaptée | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| INOX > 900 N/mm ² | moyennement adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |