

**Garant**
**Filière, M: M11**


## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 140400 M11    |
| GTIN             | 4062406221751 |
| Classe d'article | 11K           |

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfendue.  $\geq$  **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées**, angle de coupe env. 15°.

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,5 mm

Ø ext.: 30 mm

Hauteur: 11 mm

## Description technique

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Classe de tolérance | DIN 13 6g |
| Hauteur             | 11 mm     |
| Pas                 | 1,5 mm    |
| Ø ext.              | 30 mm     |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Taille de filetage | M11      |
| Type de filetage   | M        |
| Angle de flanc     | 60 degré |
| Type d'outils      | HSS E    |
| Norme              | EN 22568 |
| Sens de la coupe   | droite   |
| Type de produit    | Filière  |

### Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | moyennement adaptée |                |          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             |                |          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | moyennement adaptée |                |          |
| Huile                          | adaptée             |                |          |
| à sec                          | moyennement adaptée |                |          |