

**Garant****Filière HSS, MF: 13X1****Données de commande**

N° commande	141050 13X1
GTIN	4062406222093
Classe d'article	11K

**Description****Exécution:**Filière fermée, préfondue; **entrée GUN des deux côtés.****Entrée sur 1 3/4 filet.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1 mm

Ø ext.: 38 mm

Hauteur: 11 mm

**Description technique**

Ø ext.	38 mm
Hauteur	11 mm
Pas	1 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	M13×1

Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		