

Garant**Filière hexagonale, M: M39****Données de commande**

N° commande	140920 M39
GTIN	4062406221942
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Forme hexagonale pour clés standard. **Sans** entrée GUN. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Remarque(s):

Pour la reprise de filetages endommagés ou dans des endroits difficiles.

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 4 mm

Ouverture: 70 mm

Hauteur: 30 mm

Description technique

Ouverture	70 mm
Hauteur	30 mm
Pas	4 mm
Taille de filetage	M39
Sens de la coupe	droite
Type de filetage	M

Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 382
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		