

**Garant****Filière HSS-E, MF: 11X1,25**

## Données de commande

N° commande	141055 11X1,25
GTIN	4062406223618
Classe d'article	11K

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfondue; **entrée GUN des deux côtés.**

**Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées**, angle de coupe env. 15°. **Pour aciers inoxydables et aciers à haute résistance.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,25 mm

Ø ext.: 38 mm

Hauteur: 11 mm

## Description technique

Ø ext.	38 mm
Pas	1,25 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Hauteur	11 mm

Taille de filetage	M11×1,25
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		