

**Garant****Filière, G: G3.1/2**

## Données de commande

N° commande	142060 G3.1/2
GTIN	4062406224165
Classe d'article	11K

## Description

**Exécution:**Filière **hexagonale sans** entrée GUN; pour reprise à la main.**Utilisation:****Pour filetages gaz cylindriques** DIN ISO 228/1.

Norme: DIN 382

Filets au pouce: 11

Filetage Ø: 100,33 mm

Ouverture: 150 mm

Hauteur: 25 mm

## Description technique

Hauteur	25 mm
Filetage Ø	100,33 mm
Ouverture	150 mm
Filets au pouce	11
Taille de filetage	G3.1/2

Classe de tolérance	A
Sens de la coupe	droite
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 382
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		