

**Garant****Filière HSS, MF: 5,5X0,9**

## Données de commande

N° commande	141050 5,5X0,9
GTIN	4062406223106
Classe d'article	11K

## Description

**Exécution:**Filière fermée, préfendue; **entrée GUN des deux côtés.****Entrée sur 1 3/4 filet.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 0,9 mm

Ø ext.: 20 mm

Hauteur: 5 mm

## Description technique

Ø ext.	20 mm
Hauteur	5 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Pas	0,9 mm
Taille de filetage	M5,5×0,9

Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		