

Garant**Filière 6e, M: M16**

Données de commande

N° commande	140350 M16
GTIN	4062406221713
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Filière fermée, préfondue. \geq M3 avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Plage de tolérance 6e = **sous-coté à environ 0,03 – 0,04 mm.** Pour classe de tolérance «moyenne», lorsque les filets sont appelés à être revêtus d'une **couche de protection zinguée.**

Description technique

Classe de tolérance	DIN 13 6g
Hauteur	18 mm
Ø ext.	45 mm
Pas	2 mm
Taille de filetage	M16
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré

Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		